



Kombinationstang, poleret, Hel længde: 180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	700440 180
GTIN	4003773033134
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også velegnet til pianotråd.

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardet.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	180 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	kemisk sortfarvet, hoved poleret
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang

