

**Momentnøgle basisenhed, Maks. moment: 80Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657500 80
GTIN	4045197566447
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.

Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 – 657590.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Specialtilbehør:

Indstillingsnøgle nr. 657520.

Teknisk beskrivelse

Vægt	310 g
Maks. moment	80 Nm

Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	10 - 80 Nm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Samlet længde L	240 mm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Indstillingsnøgle til drejningsmoment	657520