



## Præcisions-låseringstangsortiment til indvendige og udvendige ringe, Antal tænger: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

700155 8

GTIN

4003773050131

Artikelklasse

73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

Yderringstængernes led med **integreret åbnefjeder**.

#### Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719790 af hver str. J1; J2; J11; J21.

1 låseringstang nr. 719890 af hver str. A1; A2; A11; A21.

#### Bemærk:

Sortiment uden kuffert se nr. 700156 str. 8

### Teknisk beskrivelse

Til udvendig låserings-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
Hel længde, maks. udvendige låseringstænger	130; 140; 175; 185 mm
Spids-Ø indvendige låseringstænger	1,25; 1,8 mm
Hel længde, maks. indvendige låseringstænger	130; 140; 170; 180 mm
Spids-Ø udvendige låseringstænger	1,25; 1,8 mm
Antal tænger	8
Til indvendig låserings-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Opbevaring i	Kunststofkuffert
Norm	DIN 5256 C og D
Norm	DIN 5254 A og B
Produkttype	Låseringstang

## Tilbehør

Præcisionslåseringstang Type J11	719790 J11
Præcisionslåseringstang Type A11	719890 A11
Præcisionslåseringstang Type J2	719790 J2
Præcisionslåseringstang Type A21	719890 A21
Præcisionslåseringstang Type J1	719790 J1
Præcisionslåseringstang Type A1	719890 A1
Præcisionslåseringstang Type A2	719890 A2
Præcisionslåseringstang Type J21	719790 J21