

Stålmontagekuffert, Type: 830



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	693470 830
GTIN	2050001021793
Artikelklasse	66K

Beskrivelse

Udførelse:

1 mm tyk stålplade med indpræget sikning. 2 håndtag og låganslag. Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff).

Lakering:

RAL 7001 **sølvgrå pulverbelægning.**

Udvendige mål, længde: 830 mm

Udvendige mål, bredde: 440 mm

Udvendige mål, højde: 340 mm

Indsatslængde: 790 mm

Indsatsbredde: 170 mm

Indsatshøjde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Indsatslængde	790 mm
Udvendige mål, bredde	440 mm
Udvendige mål, højde	340 mm
Indsatsbredde	170 mm
Indsatshøjde	50 mm

Udvendige mål, længde	830 mm
Vægt	21 kg
Produkttype	Værktøjstransportsystem

Tilbehør

ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085868 50
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085890 50
Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085865 40
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085830 40
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085855 40
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085866 40
Talkombinationslås Kabinet-Ø 50 mm	085831 50
Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlås, standard kvalitet forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085860 50
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085880 50
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085882 40
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085850 50
Præcisionscylinderlås med samme låseprofil Kabinet-Ø 50 mm	085870 50
Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085876 40
Talkombinationslås med høj bøjle Kabinet-Ø 50 mm	085832 50

