

Stålmontagekuffert, Type: 910



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	693470 910
GTIN	2050001021809
Artikelklasse	66K

Beskrivelse

Udførelse:

1 mm tyk stålplade med indpræget sikning. 2 håndtag og låganslag. Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff).

Lakering:

RAL 7001 **sølvgrå pulverbelægning.**

Udvendige mål, længde: 910 mm

Udvendige mål, bredde: 530 mm

Udvendige mål, højde: 430 mm

Indsatslængde: 870 mm

Indsatsbredde: 170 mm

Indsatshøjde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	27 kg
Udvendige mål, højde	430 mm
Udvendige mål, bredde	530 mm
Indsatsbredde	170 mm
Indsatslængde	870 mm

Udvendige mål, længde	910 mm
Indsatshøjde	50 mm
Produkttype	Værktøjstransportsystem

Tilbehør

Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås, standard kvalitet forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085860 50
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085868 50
Præcisionscylinderlås med samme låseprofil Kabinet-Ø 50 mm	085870 50
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085890 50
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085830 40
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085855 40
Talkombinationslås med høj bøjle Kabinet-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085865 40
Talkombinationslås Kabinet-Ø 50 mm	085831 50
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085885 40
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085850 50
Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085866 40

