

Garant**Konisk bor til stifthuller, ubelagt, Ø DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116310 6
GTIN	4045197029362
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk stigende skær i periferien med spånbrydernoter. Specialbehandlet overflade.

Fordel:

Med disse bor bores koniske huller 1:50 til koniske stifter i henhold til ISO 2339 (DIN 1) og ISO 8736 (DIN 7978) i en arbejdsgang.

Bemærk:

Ø1,5; 2; 2,5 med cylindrisk skaft på forespørgsel.

Ø14;16;20;25 med MK-skaft på forespørgsel.

Anvend stifthulrivaler nr. 161200 til færdigbearbejdningen.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
største Ø D ₂	8,23 mm
Nominel Ø D _c	6 mm
Forsnitlængde L ₁	5 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/o
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	160 mm
L ₂	105 mm
mindste Ø D ₁	5,9 mm
Norm	DIN 1898 A
Spidsvinkel	118 grader

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Konusforhold	1:50
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		