



## Firkantindstiksværktøj, Type-drivfirkant: 1-1/2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657700 1-1/2
GTIN	4018754034475
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

#### Firkant-indstiksværktøj.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formelen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

---

## Teknisk beskrivelse

Varig belastningsevne	100 Nm
Bredde b	20 mm
Højde h	14 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Centermål S	17,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Produkttype	Firkant-indstiksværktøj