

**Momentnøgle basisenhed, Maks. moment: 200Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657500 200
GTIN	4045197566461
Artikelklasse	62E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

**Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 – 657590.

**Funktion:**

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

**Anvendelse:**

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Specialtilbehør:**

Indstillingsnøgle nr. 657520.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	720 g
Maks. moment	200 Nm

Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	50 - 200 Nm
Samlet længde L	405 mm
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

**Tilbehør**

Indstiksskraldemed uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657580 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400
Indstillingsnøgle til drejningsmoment	657520
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4