




## Sæt med låseringstænger, 4 dele til indvendige ringe, Antal tænger: 4



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 700135 4      |
| GTIN                | 4045197492739 |
| Artikelklasse       | 72A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet af et stykke, greb med overtræk af kunststof.

#### Norm:

**DIN 5256 C** – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

#### Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719805 af hver str. J1; J2; J3; J4.

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Til indvendig låserings-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Spids-Ø: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

Hel længde, maksimal: 135; 180; 225; 320 mm

### Teknisk beskrivelse

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Hel længde, maksimal      | 135; 180; 225; 320 mm                   |
| Spids-Ø                   | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm                   |
| Antal tænger              | 4                                       |
| Til indvendig låserings-Ø | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige |
| Norm                        | DIN 5256 C      |
| Produkttype                 | Låseringstang   |

### Tilbehør

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Låseringstang Type J2 | 719805 J2 |
| Låseringstang Type J4 | 719805 J4 |
| Låseringstang Type J1 | 719805 J1 |
| Låseringstang Type J3 | 719805 J3 |