



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 12,5Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med **fastmonteret skralde** – kun til højrespænding.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 4 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Vægt	340 g
Maks. moment	12,5 Nm
Drivfirkant	1/4 tommer
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Momentområde	1,5 - 12,5 Nm
Momentområde	1 - 9 lbfft
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Samlet længde L	174 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	124 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Serie	MANOSKOP® 755R/1
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej

Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Momenttestapparat til momentnøgler„Smarttjek" Maks. moment 10 Nm	654650 10