



Firkantindstiksværktøj, Type-drivfirkant: 2-3/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657700 2-3/4
GTIN	4018754034499
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Firkant-indstiksværktøj.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	14×18 mm
Bredde b	40 mm
Højde h	25 mm
Varig belastningsevne	650 Nm
Drivfirkant	3/4 tommer
Centermål S	25 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Produkttype	Firkant-indstiksværktøj