



## Moment-skruetræktersortiment, 16 dele isoleret, Maks. moment: 300cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659355 300
GTIN	4013288188335
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overførslen af drejemomentet og virker dermed skånsomt på hænder og arme. Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Indhold:

Ligekærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klinger til Phillips: PH1 og PH2

Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2

Blade til Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Pozidriv åbning (kombinationsprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)

Momentskruetrækker: 1 stk.

Kraftform-håndtag til skifteklinger: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment	300 cNm
Momentområde	1,2 - 3 Nm
Momentområde	120 - 300 cNm
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker

Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Testprotokol	Producentens testrapport
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Tilspændingsretning	Højrespænding
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Reverserbar aflæsning	cNm
Data, kan logges	nej
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Display	analog
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Producentbetegnelse	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2