

Garant**Kombinationstang, forkromet med 2K-grebsovertræk, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700340 180
GTIN	4045197416919
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også velegnet til pianotråd.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	180 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet

gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang