

Garant**Sæt med præcisionslåseringstænger, 4 dele til indvendige ringe, Antal tænger: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700137 4
GTIN	4045197553522
Artikelklasse	71A

Beskrivelse**Udførelse:**

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Norm:

DIN 5256 D – für Innensicherungsringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719770 af hver str. J11; J21; J31; J41.

Anvendelse, låseringstænger: Inderring, vinklet

Til indvendig låserings-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Spids-Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Hel længde, maksimal: 130; 170; 210; 305 mm

Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Hel længde, maksimal	130; 170; 210; 305 mm

Antal tænger	4
Til indvendig låserings-Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, vinklet
Norm	DIN 5256 D
Produkttype	Låseringstang

Tilbehør

Præcisionslåseringstang Type J11	719770 J11
Præcisionslåseringstang Type J21	719770 J21
Præcisionslåseringstang Type J41	719770 J41
Præcisionslåseringstang Type J31	719770 J31