



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 40Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657300 40
GTIN	2050001017222
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med indstiksskralde reverserbar – venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 4 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	677 g
------	-------

Drivfirkant	3/8 tommer
Display	analog
Maks. moment	40 Nm
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	4 - 40 Nm
Momentområde	4 - 30 lbfft
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	189,5 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Samlet længde L	234,5 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	17,5 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	172 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Serie	MANOSKOP® 755

Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657590 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657600 1-1/4
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657590 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657600 1-1/2
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657600 1-3/8
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657700 1-1/4
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657590 1-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657700 1-3/8
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657700 1-1/2
Momentnøgle basisenhed Maks. moment 40 Nm	657410 40