

**Garant****Momentnøgle med knækfunktion med skala, Maks. moment: 5Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657735 5
GTIN	4045197684806
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enarment momentnøgle, kan indstilles via skal og har selvudløsning. Den **knækbare udløsermekanisme gør utilsigtet overspænding højest usandsynlig. Venstrespænding** ved at vende indstiksværktøjet om.

**Måleenheder:** Nm

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

**Anvendelse:**

Til kontrolleret skruetilspænding med forudindstillet moment ved seriearbejder.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nøjagtighed:**

±6% af den indstillede værdi.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789. Passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

**Teknisk beskrivelse**

Display	analog
Maks. moment	5 Nm
Vægt	290 g
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Skalainddeling 1 delstreg =	0,025 Nm
Momentområde	1 - 5 Nm
Justeret centermål ved momentnøgle [I <sub>2</sub> ]	18,3 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Armlængde uden indstiksværktøj [I <sub>1</sub> ]	191,5 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Samlet længde L	222 mm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I <sub>3</sub> ]	191,3 mm
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Feedback	udløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	haptisk
Knækfunktion	ja
Produkttype	Momentnøgle

## Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

---

**Tilbehør**

Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2