

**Unbrakonøgle fosfateret, sekskant: 0,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	626038 0,7
GTIN	4045197921277
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Vinklet skaft; iht. DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadium-stål, endeflader planbearbejdede og affasede.

Overflade fosfateret.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 626039 og nr. 626042).

Teknisk beskrivelse

sekskant	0,7 mm
Vinkelbenlængde	33×7 mm
Overflade	manganfosfateret
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere