



Unbrakonøgle fosfateret, sekskant: 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626038 19
GTIN	4045197921451
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Vinklet skaft; iht. DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadium-stål, endeflader planbearbejdede og affasede.

Overflade fosfateret.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 626039 og nr. 626042).

Teknisk beskrivelse

Vinkelbenlængde	199×89 mm
sekskant	19 mm
Overflade	manganfosfateret
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere