



Unbrakonøgle fosfateret, sekskant: 24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626038 24
GTIN	4045197921475
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Vinklet skaft; iht. DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadium-stål, endeflader planbearbejdede og affasede.

Overflade fosfateret.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 626039 og nr. 626042).

Teknisk beskrivelse

Overflade	manganfosfateret
Vinkelbenlængde	248×114 mm
sekskant	24 mm
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere