

**Sekskantnøglesæt fosfateret, Antal skruetrækkere: 9****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 627327 9      |
| GTIN                | 4045197922175 |
| Artikelklasse       | 62C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°.  
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), manganfosfateret overflade.

**Indhold:**

Opbevaring i: Kunststofholder

1 vinkelnøgle nr. 627325 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Teknisk beskrivelse**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Antal skruetrækkere | 9                     |
| Drivprofil          | Sekskant-skruetrækker |
| Produkttype         | Skruetrækkere         |

**Tilbehør**

|   |            |
|---|------------|
| Kunststofholder til 6-kantet vinkelskruetrækker Antal holdere 9 | 627255 9   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 3 mm                      | 627325 3   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 2,5 mm                    | 627325 2,5 |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 5 mm                      | 627325 5   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 6 mm                      | 627325 6   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 10 mm                     | 627325 10  |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 2 mm                      | 627325 2   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 4 mm                      | 627325 4   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 8 mm                      | 627325 8   |
| Unbrakonøgle, langfosfateret sekskant 1,5 mm                    | 627325 1,5 |