

**Sæt med låseringstænger, 4 dele til udvendige ringe, Antal tænger: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	700145 4
GTIN	4045197492746
Artikelklasse	72A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet af et stykke, greb med overtræk af kunststof.

Norm:

DIN 5254 A – gerade Backen, für Außensicherungsringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719905 af hver str. A0; A1; A2; A3.

Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Til udvendig låserings-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Spids-Ø: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

Hel længde, maksimal: 135; 135; 180; 225 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænger	4
Spids-Ø	0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
Til udvendig låserings-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Hel længde, maksimal	135; 135; 180; 225 mm

Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Norm	DIN 5254 A
Produkttype	Låseringstang

Tilbehør

Låseringstang Type A2	719905 A2
Låseringstang Type A3	719905 A3
Låseringstang Type A0	719905 A0
Låseringstang Type A1	719905 A1