



## Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 1-1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657600 1-1/4
GTIN	4018754140787
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

#### Reverserbar løs skralde.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Højde h	13,8 mm
Bredde b	22 mm
Varig belastningsevne	40 Nm
Indstiksskaft	9×12 mm
Antal tænder	22
Drivfirkant	1/4 tommer
Centermål S	17,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	nej
Produkttype	Skralde