

**Momentnøgle basisenhed, Maks. moment: 12Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657500 12
GTIN	4045197566010
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.

Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 – 657590.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriarbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Specialtilbehør:

Indstillingsnøgle nr. 657520.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	12 Nm
Vægt	190 g

Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	2 - 12 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Samlet længde L	125 mm
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Momenttestapparat til momentnøgler „Smarttjek“ Maks. moment 10 Nm	654650 10
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Indstillingsnøgle til drejningsmoment	657520
Elektronisk momentnøgletester „ProTest“ Maks. moment 60 Nm	654460 60
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2