



## Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone, Krydskærvstørrelse / hel længde: 2/25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675220 2/25
GTIN	4013288014818
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Med torsionszone, **sejhærdet**. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skrining. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

#### Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, **sejhærdet**.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	25 mm
Krydskærvstørrelse	2
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	855/1 TZ PZ
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Farvekodning	ja

Produkttype

Bitværktøj