



Rekylfri hammer med nylonbaner Superglas-skaft, Hammerhoved-Ø: 35mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754800 35
GTIN	7610733087099
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).

Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,597 kg
Skaftlængde	295 mm
Materiale, skaft	Glasfiber
Samlet længde	330 mm
Materiale, hus	Stål
Hammerhoved-Ø	35 mm
Hovedlængde med indsætter	105 mm
Serie	PB 303

Materiale, indsats	Nylon, hvid
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, nylonKonveks Hammerhoved-Ø 35 mm	754730 35
Reservebane, nylonflad Hammerhoved-Ø 35 mm	754720 35