



Unbrakonøglesæt, lang med riller, Antal skruetrækkere: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627191 7
GTIN	7610733273546
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Forniklet og forkromet overflade.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.

Indhold:

1 vinkelnøgle nr. 627190 af hver: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal skruetrækkere	7
Producentbetegnelse	Safety-vinkelnøgle
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Overflade	forkromet
Udførelse af skaft	Rund, rouletteret
Farvekodning	nej

Skaft, med kunststofkappe	nej
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	nej
Lang udførelse	ja
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 1,5 mm	627190 1,5
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 2,5 mm	627190 2,5
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 4 mm	627190 4
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 6 mm	627190 6
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 3 mm	627190 3
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 2 mm	627190 2
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 5 mm	627190 5