

ejendals

Nitrilhandsker, par Tegera® 8802 Infinity, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094365 11
GTIN	7340118318837
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Universalhandske fra den nye Infinity-serie med **fremragende føleevne** og god gribeevne. Med olie- og fedtresistent håndflade. Tåler **kontaktvarme op til 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robust montagehandske med tæt dobbeltbelægning af nitril og nitrilskum med vandbaseret PU, velegnet til let olieforurenede og fugtige arbejdsområder.

Norm:

EN 407

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Strikketeknologi: 18G

Farve: sort / gul

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Serie	Tegera®
Handsketype	Universalhandsker

Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	6
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / gul
Strikketeknologi	18G
Kontaktvarme op til	100 °C
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker