

**HALDER****Rekylfri hammer, med stålrørsskaft, Hammerhoved-Ø: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	754900 40
GTIN	4030618301707
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. **Rekylfri** i kraft af stålkugler i hammerkroppen.

Stålrørsskaft med oliefast gummigreb.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	300 mm
Vægt	0,805 kg
Materiale, hus	Stålrør
Materiale, skaft	Stålrør
Hammerhoved-Ø	40 mm
Hovedlængde med indsats	115 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård
Producentbetegnelse	SUPERCRAFT

Overflade	Pulverlakering
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

---

## Tilbehør

Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 40 mm	754910 40
--	-----------