

Garant**Hurtigskiftadapter ER32, d=42,5, Spænde-Ø: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319286 12
GTIN	4045197922847
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:****Borestanghurtigskiftesystem.**

Via spændemøtrik med udvendigt gevind skrues hurtigskiftadapteren i den cylindriske spændetylle hhv. VDI-holder til direkte tilpasning.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Passer til:

Borestænger med 1, 2 eller 3 spændeflader.

Leveringsomfang:

Lukkeskruer til kølekanaler, blindnotsten.

Bemærk:

Førindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Teknisk beskrivelse

Produktnavnsegenskab	d=42,5
Produkttype	Hurtigskifteadapter

