

**Garant****Spændetylle cylindrisk, ER-spændepatron: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319291 32
GTIN	4045197922908
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Til fastholdelse i en standard-borestangsholder eller vendeplatteborholder via de udvendige diametre.

**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

**Bemærk:**

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

**Teknisk beskrivelse**

Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Passer til	Nr. 319286
Gevind M	M40×1,5

Grundholder-Ø d <sub>2</sub>	49,5 mm
l <sub>2</sub> med veksadapter	53 mm
l <sub>2</sub> med spændetang ER	25,5 mm
Produkttype	Klembøsning