

**Garant****VDI-holdere, ER-spændepatron: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319292 25
GTIN	4045197922915
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Hurtigskifteadaptere nr. 319285; 319286; 319289 skrues direkte i holderen. Den mest stabile kombination med minimalt udhæng.

**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

**Bemærk:**

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

**Teknisk beskrivelse**

Udv. $\varnothing d_3$	68 mm
Udv. $\varnothing d_1$	30 mm

l <sub>2</sub> med spændetang ER	36 mm
l <sub>2</sub> med vekseladapter	64,5 mm
x med vekseladapter	116 mm
x med spændetang ER	87 mm
Grundholder-Ø d <sub>2</sub>	52 mm
Gevind M	M32×1,5
Produkttype	Hurtigskifteadapter