

Garant**VDI-holdere, ER-spændepatron: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319292 32
GTIN	4045197922922
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:****Borestangshurtigskiftesystem.**

Hurtigskifteadaptere nr. 319285; 319286; 319289 skrues direkte i holderen. Den mest stabile kombination med minimalt udhæng.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik med udvendigt gevind.

Bemærk:

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).

Også mulighed for direkte opspænding af ER-spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

Udv. $\varnothing d_3$	83 mm
Udv. $\varnothing d_1$	40 mm

l ₂ med spændetang ER	39 mm
l ₂ med vekseladapter	65,7 mm
x med vekseladapter	125 mm
x med spændetang ER	98 mm
Gevind M	M40×1,5
Grundholder-Ø d ₂	58 mm
Produkttype	Hurtigskifteadapter