

HALDER**Rekylfri hammer, med hickoryskaft, Hammerhoved-Ø: 70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	755100 70
GTIN	4030618301653
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. **Rekylfri** i kraft af stålkugler i hammerkroppen.

Skaft i førsteklasses hickorytræ.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	150 mm
Materiale, hus	Stålrør
Vægt	2,215 kg
Materiale, skaft	Hickorytræ
Samlet længde	370 mm
Hammerhoved-Ø	70 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård
Producentbetegnelse	SUPERCRAFT

Sikring, hus-skaft	Aluminiumskile og låsestift
Overflade	Pulverlakeret
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Hickoryhammerskaft til hammerhoved-Ø 60+70 mm	755140 60+70
Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 70 mm	754910 70