

 HALDER**Rekylfri hammer, med glasfiberskaft, Hammerhoved-Ø: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	755000 40
GTIN	4030618302995
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. **Rekylfri** i kraft af stålkugler i hammerkroppen.

„**Ultratec**“-glasfiberskaft, kan ikke knække.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	3-komponentskaft
Vægt	0,79 kg
Hammerhoved-Ø	40 mm
Samlet længde	370 mm
Hovedlængde med indsatser	115 mm
Serie	SUPERCRAFT
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård
Overflade	Pulverlakering
rekylfri	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 40 mm

754910 40