



Slibeskive med synsfelt SLTR Control, (ZA) til stål og INOX, Ø 125 mm, Korn: 60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565446 60
GTIN	4027497579396
Artikelklasse	53L

Beskrivelse

Udførelse:

Flapskive med **synsfelt**, som gør det muligt at se igennem til emnet. Meget høj belægningstæthed og god standtid.

Anvendelse:

Ideel til finbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Korn	60
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	skrå med udragende lameller
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Eftersynsslibning	ja
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		