

**Kombinationstang ERGO™, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	701640 160
GTIN	7314150101863
Artikelklasse	730

Beskrivelse**Udførelse:**

Krom-vanadium-stål, hoved og led forkromede. Slanke, afrundede kæber, takkede indvendigt. Kraftigt grebmed **returfjeder, der kan slås til og fra**. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også velegnet til pianotråd.

Norm:

DIN ISO 5746.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	1,8 mm
Hel længde	160 mm
Norm	DIN ISO 5746
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

gnistfri

nej

Produkttype

Multifunktionstang