

HALDER**Rekylfri forhammer, Hammerhoved-Ø (mm) / vægt (kg): 80/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt stålmellemstykke med udskiftelige baner i slidstærkt nylon af høj kvalitet. **Uden tilbageslag** i kraft af stålkugler i hammerkroppen. Med skaft i 1a-hickorytræ.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910; ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

Hovedlængde med indsatser: 200 mm

Banernes slagflade-Ø: 80 mm

Skaftlængde: 800 mm

Samlet længde: 880 mm

Vægt: 4,41 kg

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	200 mm
Banernes slagflade-Ø	80 mm
Hammerhoved-Ø	80 mm
Materiale, skaft	Hickorytræ
Vægt	4,41 kg
Samlet længde	880 mm
Materiale, hus	Stål
Skaftlængde	800 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård

rekylfri

ja

Tilbehør

Reserve-Hickoryskaft Til hoved-Ø 80 mm

755140 80

Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 80 mm

754910 80