

**HALDER****Rekylfri hammer, med hickoryskaft, Hammerhoved-Ø: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	755100 30
GTIN	4030618301592
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt stål mellemstykke med udskiftelige baner i slidstærk nylon af høj kvalitet. **Rekylfri** i kraft af stål kugler i hammerkroppen.

Skaft i førsteklasses hickorytræ.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Ekstra indsats, nylon se nr. 754910.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 755140.

**Teknisk beskrivelse**

Hammerhoved-Ø	30 mm
Hovedlængde med indsats	110 mm
Vægt	0,46 kg
Materiale, hus	Stålrør
Materiale, skaft	Hickorytræ
Samlet længde	330 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale, indsats	Nylon, hvid, hård
Producentbetegnelse	SUPERCRAFT

Sikring, hus-skaft	Aluminiumskile og låsestift
Overflade	Pulverlakeret
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

---

## Tilbehør

Reservebane, nylon Hammerhoved-Ø 30 mm	754910 30
Hickoryhammerskaft til hammerhoved-Ø 30+35 mm	755140 30+35