



Vandpumpetang med riller, forkromet, med greb, Hel længde: 250 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	705200 250
GTIN	4003773043836
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Spændetrykket ligger kun på det **rillede glideled**, der kan indstilles flere gange, og derfor skrider tangen ikke, og der slides ikke på skruen. Beskyttelse mod at klemme fingrene. Selvklemmende på rør og møtrikker. Med takkede, fortandede gribebakker, induktionshærdede.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Spændvidde for sekskant: 36 mm

Spændvidde for rør: 1.5/16 tommer

Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Spændvidde for rør	1.5/16 tommer
Spændvidde for sekskant	36 mm
Greb	Flerkomponentovertræk
Overflade	forkromet
Norm	DIN ISO 8976
gnistfri	nej
Klembeskyttelse	ja

Produkttype

Rør- og vandpumpetang