



Vandpumpetang Alligator® VDE-greb, Hel længde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	705740 250
GTIN	4003773039303
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klemskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kær, selvklæmmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger. **Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

Forkromet tang, greb isoleret med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Spændvidde for rør	2 tommer
Spændvidde for sekskant	46 mm
Greb	Flerkomponentovertræk
Producentbetegnelse	Alligator
Overflade	forkromet
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976
Materiale	Krom-vanadium-stål

gnistfri	nej
Mulighed for klik-finjustering	nej
Automatisk fastgørelse	ja
Klembeskyttelse	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang