



## Rekylfri hammer med nylonbaner Superglas-skaft, Hammerhoved-Ø: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754800 32
GTIN	7610733087082
Artikelklasse	73B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).

Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.

**Rekylfri** i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

#### Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

#### Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	320 mm
Hammerhoved-Ø	32 mm
Materiale, skaft	Glasfiber
Vægt	0,499 kg
Hovedlængde med indsatser	100 mm
Materiale, hus	Stål
Skaftlængde	285 mm
Serie	PB 303

Materiale, indsats	Nylon, hvid
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

---

## Tilbehør

Reservebane, nylonKonveks Hammerhoved-Ø 32 mm	754730 32
Reservebane, nylonflad Hammerhoved-Ø 32 mm	754720 32