



Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-38mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657800 2-38
GTIN	4018754158287
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	14×18 mm
Bredde b	74 mm
Nøglestørrelse	38 mm
Højde h	15 mm
Centermål S	32,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
Produkttype	Gaffel-indstiksnøgle