

Garant**Momentnøgle "Slipper" uden skala, Maks. moment: 1,5Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion **forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.**

Enarmet momentnøgle **uden skala.** Indstilling af nøglen via momentnøgletester. **Bitholder med magnet** til fastgørelse af 1/4 tomme bits.

Handy og let aluminiumsgreb, meget velegnet til udførelse af små momenter.

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men **ikke overskrides.**

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:
 l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

 l_2 = justeret centermål på momentnøglen

 l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

 l_4 = indstiksværktøjets centermål

 L = værktøjets samlede længde

 T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

 T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	1,5 Nm
Vægt	130 g
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Momentområde	0,15 - 1,5 Nm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Samlet længde L	124 mm
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk

Bitholder	D 6,3
Produkttype	Momentnøgle

Services

Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Momenttestapparat til momentnøgler„Smarttjek" Maks. moment 10 Nm	654650 10