



## Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-41 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657800 2-41
GTIN	4018754158294
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

## Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	14×18 mm
Nøglestørrelse	41 mm
Bredde b	82 mm
Højde h	15 mm
Centermål S	36,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
Produkttype	Gaffel-indstiksnøgle