

Garant**Momentnøgle "Slipper" uden skala, Maks. moment: 3Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

657765 3

GTIN

4045197609007

Artikelklasse

61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion **forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.**

Enarmet momentnøgle **uden skala.** Indstilling af nøglen via momentnøgletester. **Med friløbsskralde,** vinkel til fornyet greb = 0°.

Handy og let aluminiumsgreb, meget velegnet til udførelse af små momenter.

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men **ikke overskrides.**

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	3 Nm
Vægt	130 g
Drivfirkant	1/4 tommer
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Momentområde	0,3 - 3 Nm
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Samlet længde L	124 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk

Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 60 Nm	654460 60
Momenttestapparat til momentnøgler„Smarttjek" Maks. moment 10 Nm	654650 10