

Garant**Momentnøgle med knækfunktion med skala, Maks. moment: 10Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657735 10
GTIN	4045197684813
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarment momentnøgle, kan indstilles via skal og har selvudløsning. Den **knækbare udløsermekanisme gør utilsigtet overspænding højest usandsynlig. Venstrespænding** ved at vende indstiksværktøjet om.

Måleenheder: Nm

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruetilspænding med forudindstillet moment ved seriearbejder.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±6% af den indstillede værdi.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789. Passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Teknisk beskrivelse

Vægt	300 g
Maks. moment	10 Nm
Display	analog
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Skalainddeling 1 delstreg =	0,05 Nm
Momentområde	2 - 10 Nm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Reverserbar aflæsning	Nm
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	18,3 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I ₃]	191,3 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Målemetode	Moment
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	191,5 mm
Samlet længde L	230 mm
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Knækfunktion	ja
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8