

Garant**Rullegaffel-indstiksværktøj, Type-åbningsvidde: 1-27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Meget alsidig anvendelse takket være justerbar åbningsvidde.

Vigtigt!

Centermålkorrektion på momentnøglen nødvendig (ændret indstillingsværdi).

Fordel:

Ved ændring af åbningsvidden **skal centermålet ikke tilpasses.**

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

Bredde b	61,8 mm
Højde h	14,6 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Åbningsvidde	1/8 – 1.1/16 tommer
Åbningsvidde	4 - 27 mm
Centermål S	62,7 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Produkttype	Gaffel-indstiksnøgle