

Garant**Vanadium-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	701710 180
GTIN	4045197501424
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Krom-vanadium-stål. Fortandede gribekæber. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. **Til arbejder under spænding op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Forkromede tænger, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Norm:**DIN ISO 5746****Teknisk beskrivelse**

Hel længde	180 mm
Skæreværdier, hård tråd op til Ø	2,2 mm
Skæreværdier, pianotråd op til Ø	1,8 mm
elektrostatisk egenskab	VDE 1000 V
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab	takkede
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Produkttype	Multifunktionstang