

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 4/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Artikelklasse	21V

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 10
Spændehøjde $L_2$	3,58 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Udhængslængde $L_1$	12 mm
Plattestørrelse	4 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	4,57 mm
Midterforskydning $L_3$	2,41 mm
Samlet længde $L$	65 mm
ISO-kode holder	A04X SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel $\kappa$	97 grader
Skaft-Ø $D_s$	4 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200