

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 5/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	65 mm
Midterforskydning L ₃	2,95 mm
Udhængslængde L ₁	15 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Plattestørrelse	4 mm
Spændehøjde L ₂	4,6 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	5,78 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Indstillingsvinkel κ	95 grader
ISO-kode holder	A05X SCLDR/LS4
Skaft-Ø D _s	5 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200